



系统要求

与 SIMATIC 产品的兼容性

WinCC flexible SMART V3 SP2 与以下 SIMATIC 产品并行兼容：

- STEP 7 V5.5 SP4
- STEP 7 V5.6
- STEP7 (TIA Portal) V13 SP2
- STEP7 (TIA Portal) V14 SP1
- WinCC (TIA Portal) V13 SP2
- WinCC (TIA Portal) V14 SP1
- WinCC (TIA Portal) V15
- WinCC flexible 2008 SP3
- WinCC flexible 2008 SP5
- WinCC flexible 2008 SP4 CHINA

系统要求

WinCC flexible SMART V3 SP2 针对以下操作系统发布：

- Windows 10 Pro Version 1709 (OS Build 16299) 64-bit
- Windows 10 Enterprise Version 1709 (OS Build 16299) 64-bit
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (OS Build 14393) 64-bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (OS Build 10240) (for IPCIPG) 64-bit
- Windows 7 Professional SP
- Windows 7 Enterprise SP

为了有效使用 WinCC flexible SMART V3 SP2 工作，请务必遵循这些推荐值。

系统要求	Windows 7/Windows 10 操作系统
RAM	最小 1.5 GB，推荐 2 GB
处理器	最低要求 Pentium IV 或同等 1.6 GHz 的处理器， 推荐使用 Core 2 Duo
图形	XGA 1024 x 768 WXGA 用于笔记本 16 位色深
硬盘 空闲存储空间	<p>最小 3 GB</p> <p>如果 WinCC flexible SMART 未安装在系统分区中，则所需存储空间的分配如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大约 2.6 GB 分配到系统分区 • 大约 400 MB 分配到安装分区 <p>例如，确保留出足够的剩余硬盘空间用于页面文件。更多信息，请查阅 Windows 文档。</p>
PDF 显示	使用最新版本的 Adobe Reader

同时在工程 PC 上打开 WinCC flexible SMART V3 SP2 的多个实例，可能会导致更高的硬盘要求。