

SIEMENS

PCS 7 V7.0 英文版安装步骤说明
PCS 7 V7.0 English Version Installation Guideline

User Guide

Edition 01/2009

摘要 PCS 7 V7.0 英文版安装步骤说明

关键词 PCS 7 V7.0

Key Words PCS 7 V7.0

PCS7 V7.0 安装步骤说明

1. 安装软件准备:

1. PCS 7 Toolset V7.0 1 DVD
2. MS Service Packs & Tools 2006.01 (English, German, French, Italian, Spanish) 1 DVD
3. Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC V6.2 1 DVD
4. PCS 7 Toolset V7.0 Update 01/2007 1 CD
5. Windows XP Professional Service Pack 2 英文版以及 Microsoft Internet Explorer V6.0 Service Pack 2 英文版 (XP SP2 提供)
6. Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 1 以及 Internet Explorer V6.0 Service Pack 1 (Windows 2003 server SP1 提供)

※备注: 相关补丁、HotFix、安全补丁可以在 MS Service Packs & Tools 2006.01 DVD 中找到。

2. 硬件需求:

2.1 推荐硬件需求:

	Clock-pulse rate	Main memory (RAM)	Hard disk
Engineering station	3.4 GHz	2 GB	120 GB
OS single station	3.4 GHz	2 GB	120 GB
OS server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
Central archive server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
OS client	3.4 GHz	1 GB	120 GB
PCS 7 web server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
Maintenance server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
BATCH single station	3.4 GHz	2 GB	120 GB
BATCH server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
BATCH client	3.4 GHz	1 GB	120 GB
BATCH and OS client	3.4 GHz	2 GB	120 GB
BATCH / PCS 7 OS / RC on a PC	3.4 GHz	2 GB	120 GB
Route Control single station	3.4 GHz	2 GB	120 GB
Route Control server	3.4 GHz	2 GB	120 GB
Route Control client	3.4 GHz	1 GB	80 GB
PCS 7 BOX	2.0 GHz	2 GB	80 GB

2.2 最低硬件需求:

	Clock-pulse rate	Main memory (RAM)	Hard disk
Engineering station	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
OS single station	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
OS server	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
Central archive server	>= 2 GHz	2 GB	>= 80 GB
OS client	>= 2 GHz	512 MB	>= 80 GB
PCS 7 web server	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
Maintenance server	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
BATCH single station	>= 2 GHz	2 GB	>= 80 GB
BATCH server	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
BATCH client	>= 2 GHz	512 MB	>= 80 GB
BATCH and OS client	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
BATCH / PCS 7 OS / RC on a PC	>= 2 GHz	2 GB	>= 80 GB
Route Control single station	> = 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
Route Control server	>= 2 GHz	1 GB	>= 80 GB
Route Control client	>= 2 GHz	512 MB	>= 80 GB
PCS 7 BOX	2,0 GHz	1 GB	80 GB

3. 软件安装及设置:

1. 系统分区需求:

为了方便数据备份, 应将 PC 站硬盘分为下述分区:

- 用于操作系统和 PCS 7 安装: 约 20 GB
- 用于 PCS 7 项目结构: 超过 15 GB, 可能有几个分区
- 用于备份: 备份到包含原始数据的 PC 或硬盘发生故障时不会受到影响的数据存储介质上, 如 CD、MOD、乃至网络。

实例

120 GB 硬盘的实例:

盘符	大小 (GB)	驱动器名称	格式化	预期用途
C:	20	SYSTEM	NTFS	操作系统安装和 PCS 7 安装
D:	60	DATA	NTFS	PCS 7 项目数据
...	...	BACKUP	NTFS	备份文件

2. 安装操作系统: Windows XP Professional SP2 英文版、IE6.0 SP2 或 Windows 2003 Server SP1 英文版、IE6.0 SP1。


3. 操作系统与 PCS7 版本兼容列表如下所示

PCS 7 version		PCS 7 V6.x					PCS 7 V7.x
		V6.0	V6.0 SP1	V6.0 SP2	V6.0 SP3	V6.1 SP1	V7.0
Windows 2000 Professional / Windows 2000 Server	SP3	X	X	X			
	SP4				X ²⁾	X ³⁾	X ⁵⁾
Windows Server 2003 Standard Edition					X ^{3,4)}		
	SP1					X ^{5,6)}	X ^{6,7)}
Windows XP Professional	SP1				X ³⁾		
	SP2					X ^{5,8)}	X ⁸⁾
Internet Explorer	V6.0 SP1	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ^{1,4)}	X ^{1,6)}
	V6.0 SP2					X ⁸⁾	X ⁸⁾

注：当前版本的 PCS7 均不支持中文版的操作系统；


4. 其它设置：

- 对 Windows XP Professional
 - Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add-Remove Windows Components
- 激活“Messenger Queuing”，如下图



- 对 Windows Server 2003
 - Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add-Remove Windows Components

激活“Messenger Queuing”，如下图




设置交换文件尺寸：微软 windows 操作系统需要额外磁盘空间用于虚拟内存（一般放在操作系统分区上）。磁盘尺寸推荐设置为系统物理内存的 1.5 到 2 倍。并将硬盘初始和最大尺寸设成一致。

My Computer -> Properties -> Advanced -> Performance -> Settings Error Reporting: "Disable error reporting" 激活（缺省为关闭）

My Network Places -> Properties -> LAN or High-Speed Internet Properties -> File and Printer sharing for Microsoft Networks “激活”


Properties -> Maximize data throughput for network applications: “激活”（仅在 Windows Server 2003 上有这个设置）

My Computer -> Properties -> Advanced -> Performance



注：右侧Process Scheduling设置中，除Server、CAS计算机设置为Background service外，其他设置为Programs

My Computer -> Properties -> System Restore: 关闭系统对所有驱动器的恢复



关闭防火墙: Start -> Control Panel -> Windows Firewall, 选择“General” tab -> Select the “Off” check box -> Click the “OK” button.

选择菜单命令“开始”(Start) > “设置”(Settings) > “控制面板”(Control Panel) > “管理工具”(Administrative Tools) > “计算机管理”(Computer Management) > “本地用户和组”(Local Users and Groups) 以设置用户。

选择菜单命令“开始”(Start) > “设置”(Settings) > “控制面板”(Control Panel) > “显示”

(Display)。将打开设置显示属性的对话框。

– 打开“设置”(Settings) 选项卡，选择屏幕分辨率（对于 PCS 7，建议选择：1280 x 1024）。

使用较高的分辨率可更好地利用 PCS 7 软件的显示功能，例如对库中的面板进行在线操作。请确保已安装了相应的驱动程序，并且使用的是适合的监视器。

– 打开“屏幕保护程序”(Screen Saver) 选项卡。

– 在“屏幕保护程序”(Screen saver) 区域，从下拉列表框中选择“[无]”([None])。

– 在“监视器电源”(Monitor power) 区域，单击“电源...”(Power...) 按钮。

– 在“为家用/办公桌设置电源使用方案”(Settings for Home/Office Desk power scheme)


区域，在所有下拉列表框中选择“从不”(Never)。

– 单击“确定”(OK) 关闭对话框。

※备注：对于多网卡的情况下，两网卡的IP地址必须分配在不同的网段中，否则WinCC服务器和客户机之间的通讯可能会中断。

注：关于操作系统的详细设置，请参考如下PCS7 Readme文档

- ✓ C:\program files\siemens\information\english\ PCS7 – readme
- ✓ Start → SIMATIC → SIMATIC NET → Commissioning PC Stations




5. 安装相关操作系统的补丁、IE6、Hot fix 和安全补丁，均包含在 MS Service Packs & Tools 2006.01 DVD 中。

6. 此时建议备份已安装的操作系统。




7. 安装 Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC V6.2。



8. 当 SQL SERVER2005 安装完后，然后需要再用到 MS Service Packs & Tools 2006.01 DVD，此次安装 SQL SERVER2005 的一个补丁程序。




9. 此时建议重新启动计算机，然后开始安装 PCS7 V7.0 。




10. 根据已购买的软件包，选择安装相关的软件。选择打包安装类型（推荐）。以下根据不同软件包列出了不同安装选项。


- 安装 ES/OS。（根据需要选择安装 PDM 软件包，需要单独软件授权）




- 安装 OS Single Station。




•安装 OS Server。




•安装 OS Client。




- 安装其他软件包。



当选择要安装的软件包后，则软件自动开始安装。



在软件安装完毕后，需要注册 SIMATIC Security Control，点击“Accept”。注册完成后，退出。计算机需要重新启动。然后，插入对应的授权盘，传送授权到硬盘上。




※：注意：以上各个不同软件包的安装，根据实际的软件选型订货数据分别安装在对应的 IPC 计算机上。参考 PCS 7 Toolset V7.0 DVD “pcs7-readme.chm” 文件。

※ 详细的安装参考 PCS 7 手册《Process Control System PCS 7 V7.0 PC Configuration and Authorization》。

另外，若需要安装Web Server和Central Archive Server（CAS）时，则需要安装IIS-Internet Information Services（Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add/Remove Windows Components）

注：CAS 和 Storageplus 不可以和 ES、OS 服务器或客户机安装在同一台机器上。

• 安装 PCS 7 Toolset V7.0 Update 01/2007。



以上软件更新包，一般在 ES 站上仅需要安装 01 和 02 部分；在 OS Single Station、OS Server、OS Client 上仅需要安装 02 部分。

附录一 推荐网址**PCS7**

西门子（中国）有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: <http://www.ad.siemens.com.cn/Service/>

PCS7 下载中心:

<http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=19&CatSecond=20&CatThird=-1>

专家推荐精品文档: <http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp>

版权© 西门子（中国）有限公司 2001-2008 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利，包括复制、发行，以及改编、汇编的权利。

西门子（中国）有限公司